


動画でチェック



ハーネスの下に着ても風が通る!

清涼ファン

風雅ベスト



濡れず風を通す!
インナーパッド

超立体3D
メッシュ



イメージ

強モードで
約9時間持続!

「強」から「弱」まで選べる風量3モード

| モード | 風量 | 目安可動時間 |
|-----|-------|---------|
| 強 | 40ℓ/s | 約 9 時間 |
| 中 | 30ℓ/s | 約 18 時間 |
| 弱 | 25ℓ/s | 約 30 時間 |


※リチウムイオン充電電池FB-BT7455BK-N使用時

冬は暖雅(温着ヒーター)でも使えます!

サイズ参考表

(cm)

| サイズ | L | LL | 3L |
|-----|-----|-----|-----|
| 胸囲 | 116 | 120 | 124 |
| 肩幅 | 45 | 47 | 49 |
| 着丈 | 66 | 68 | 70 |



※インナーパッドは洗濯機による丸洗いはできません

ズレによる風の遮断防止や取り回しにもこだわった設計



首元まで風が通る

ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります

ショルダーストラップ

ハーネスベルトがズレて風が遮断されるのを防ぐ、面ファスナー式ショルダーストラップ

インナーパッド

通気性バツグン、高弾力でへたりにくい

超立体3Dメッシュ

強力ファンユニット

背下部に2台のファンユニットを搭載。毎秒40ℓ(強モード)の強い風を送り込みます

内側のインナーパッドの位置を面ファスナーで簡単調整

取り回しがしやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット

すぐに使える便利なフルセット【L/LL/3L】

清涼ファン風雅ベストフルセット L/LL/3L

- 風雅ベストがすぐに使えるフルセット
- 超立体3Dメッシュのインナーパッドで濡れずにハーネスの下に風を通す
- 強モードで1日9時間使える大容量バッテリー

※本品のサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1~2サイズ大きめのゆとりのあるサイズを装着してお選びください
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください



風雅ベスト L/LL/3L (FVP-AAVBWL/LL/3L)



インナーパッド (FVP-AAAPG)



ファンユニット (FV-AA18FUGB)



コントローラー (FV-AA18CUW)



バッテリー (FB-BT7455BK-N)



ACアダプター (ADP-9V20)



主な仕様

〈付属電池〉
品番:FB-BT7455BK-N
バッテリー容量:5,500mAh
入力電圧/電流:DC9V/1.3A
出力電圧/電流:DC7.4V/最大2A
充電時間の目安:約7時間
(ADP-9V20使用時)

〈目安可動時間〉
強 約9時間
中 約18時間
弱 約30時間
※諸条件により変わります
〈使用環境温度〉
-5℃~40℃(結露なきこと)

| サイズ | 品番 | 価格 | JANコード | 製品重量 | 包装形式 | 包装寸法(mm) タテ×ヨコ×奥ユキ | 梱包単位 |
|-----|---------------|------------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---------------|
| L | FV-AA18SEBWL | 33,000円 (税込36,300円) | 4 975364 265432 | 1,035g | 吊り下げ式 紙箱 | 367× 230×155 | 4個 (4個入×1) |
| LL | FV-AA18SEBULL | | 4 975364 265449 | 1,040g | | | |
| 3L | FV-AA18SEBW3L | | 4 975364 265456 | 1,045g | | | |